

盐酸浓度与密度测试仪 DA-300HA、DE-120HA Hydrochloric Acid Concentration and density tester

新酸测量更快速，无需用滴定法 精度高，耐用，免维护

本系列盐酸浓度测试仪采用德国进口传感，内置盐酸密度与浓度对照表，显示密度后自动读取盐酸浓度，波美度；本产品依据 GB/T 622-2006、GB/T 11198.1-11198.15、GB/T 5526、13531、15223、5009 规范。

应用行业：

火电、化工、化学、稀土、有机合成、漂染加工、金属加工、食品工业、无机药品及有机药品生产、制药行业、等，适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度，或者用来配制锅炉、管道酸洗液，对溶液中盐酸浓度的检测。

特点与优点：

1. 数字直接显示盐酸浓度
2. 快检，性能优异，实用性强
3. 比滴定法快，任何人可轻易操作
4. 没有烦琐的测量步骤，易于清洗
5. 可测量 20℃ 或其它温度状态下浓度
6. 其它两种成分组成的混合溶液浓度皆可测量
7. 具有 4 个浓度测量模式
8. 具有空气浮力误差补偿功能
9. 具有砝码体积热膨胀误差系数补偿功能
10. 提供三年品质保障服务



操作方法：

- 1、在显示 0.000g 状态下，将盛有样品的测量杯放于测量放置板上
- 2、将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央，显示即为盐酸浓度，标示符号指向 S2

技术指标：

| 品牌： | Daho Meter 『达宏美拓』 | |
|--------|-------------------|----------------|
| 型号： | DA-300HA | DE-120HA |
| 浓度精度： | 0.1% | 0.01% |
| 浓度范围： | 0.0~40.0% | 0.00~40.00% |
| 波美度精度： | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
| 波美度范围： | 0.1~100.0°Bé | 0.01~100.00°Bé |

| | | |
|---------|--|---------------------------------|
| 密度精度: | 0.001 g/cm ³ | 0.0001 g/cm ³ |
| 密度范围: | 0.001—99.999g/cm ³ | 0.0001—99.9999g/cm ³ |
| 测量种类 | 盐酸溶液与其它两种成分组成的混合溶液 | |
| 测量模式 | 一个盐酸浓度模式与 3 个自定义浓度模式 | |
| 浓度测量原理 | 密度-浓度查表法 | |
| 记忆方式: | 一个记忆步骤 | |
| 结果显示: | 浓度、波美度、密度 | |
| 准确性验证方式 | 蒸馏水校正 / 蒸馏水验证 / 盐酸标准溶液 | |
| 电源电压: | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规插头, 或选择其它国别插头) | |
| 毛重/尺寸: | 4.3kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm | |

标准附件:

| | |
|---|---|
| <p>DA-300HA 标准附件:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 主机 ② 测量放置板 ③ DE-20B 防腐蚀性液体测量组件 ④ 镊子 ⑤ 温度计 ⑥ 100G 砝码 ⑦ 测量支架 ⑧ 电源变压器一个 ⑨ 防风防尘罩 | <p>DE-120HA 标准附件:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 主机 ② 测量放置板 ③ DE-20B 防腐蚀性液体测量组件 ④ 镊子 ⑤ 温度计 ⑥ 100G 砝码 ⑦ 测量支架 ⑧ 电源变压器一个 ⑨ 防风防尘罩 |
|---|---|

※DE-20B 防腐蚀性液体测量组件含: 铁氟龙挂钩 1 个、标准铁氟龙 1 个、铁氟龙测量杯 1 个