

## 快速高精度氨水浓度与密度测试仪 DA-300AW DE-120AW

业界标杆产品，快速，仅需数秒即可显示氨水浓度  
精度高，免维护，寿命长

本系列产品是 DahoMeter 品牌经典款产品，流通市场多年，广获客户好评；通过密度原理，自动读取氨水浓度、波美度、密度等数值。采用德国原装进口传感器，测量精度更高，更可靠，更耐用！本产品依据 GBT 622-2006、GB/T11198.1-11198.15、GB/T5526、13531、15223、5009 规范。

### 应用行业：

生产氨水上游，采购氨水下游，电厂，水泥厂，制药工业，纺织工业，印染工业，丝绸，工业氨水，农业氨水，医用氨水，化工行业等领域。

### 特点与优点：

1. 数字直接显示氨水浓度
2. 摩尔浓度皆可测量
3. 快检，性能优异，实用性强
4. 比滴定法快，任何人可轻易操作
5. 没有烦琐的测量步骤，易于清洗
6. 可测量 20℃ 或其它温度状态下浓度
7. 具有 4 个浓度测量模式
8. 其它两种成分组成的混合溶液浓度皆可测量
9. 具有空气浮力误差补偿功能
10. 具有砝码体积热膨胀误差系数补偿功能
11. 提供三年品质保障服务



### 操作方法：

- 1、在显示 0.000 状态下，将盛有样品的测量杯放于测量放置板上
- 2、将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央，显示即为氨水浓度，标示符号指向 S2

### 技术指标：

品牌	Daho Meter 『达宏美拓』	
品名/型号	DA-300AW	DE-120AW
氨水浓度精度	0.1%	0.01%
氨水浓度范围	0.0~33.0%	0.00~33.00%
波美度精度	0.1°Bé	0.01°Bé
波美度范围	0.1~100.0°Bé	0.01~100.00°Bé
密度精度	0.001 g/cm <sup>3</sup>	0.0001 g/cm <sup>3</sup>
密度范围	0.001—99.999g/cm <sup>3</sup>	0.0001—99.9999g/cm <sup>3</sup>

测量种类	氨水溶液与其它两种成分组成的混合溶液
测量模式	一个氨水浓度模式与 3 个自定义浓度模式
浓度测量原理	密度-浓度查表法
记忆方式	一个记忆步骤
结果显示	氨水浓度、波美度、密度
准确性验证方式	蒸馏水校正 / 蒸馏水验证 / 氨水标准溶液
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规插头, 或选择其它国别插头)
毛重/尺寸	4.3kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm

## 标准附件:

### DA-300AW 标准附件:

- ① 主机、②测量放置板、③DE-20A 标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个

### DE-120AW 标准附件:

- ② 主机、②测量放置板、③DE-20A 标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个

※ DE-20A 标准液体测量组件: 含不锈钢挂钩 1 个、标准玻璃砝码 1 个、测量杯 1 个